


HOLEX**Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 15,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 15,2
GTIN	2050000996405
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Zonder kogeldrukklager.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg9
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1 mm
Sleutelwijdte van drukbout	13 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	15,2 mm
Voor te boren gat-Ø	9 mm
Drukbout	M8×1×35
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,5 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 8/35 mm	834040 8/35
---	-------------