


HOLEX**Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 60mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 834000 60 |
| GTIN | 2050000996603 |
| Artikelklasse | 86C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Zonder kogeldrukklager.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------|
| Voor te boren gat-Ø | 21 mm |
| Sleutelwijdte van drukbout | 30 mm |
| Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg48 |
| Drukbout | M 20×1,5×80 |
| Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 2 mm |
| Stempel-Ø (gat-Ø) | 60 mm |
| Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 3 mm |
| Producttype | Ponggereedschap |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm | 834040 20/80 |
| Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm | 834060 20/80 |