

**Garant****Etagewagen TS9 met 4 laadvlakken, Type: TS96****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 130 mm. Aan de zijkant geplaatste greep met Haptoprene®-laag en slagvast polypropyleen.

2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:****EN 1757-3****Accessoires:**

Extra legbord nr. 918577. Geperforeerde wand nr. 918580.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Breedte	1225 mm
---------	---------

Wiel-Ø	200 mm
Hoogte	1835 mm
Greep	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakbreedte	1000 mm
Norm	EN 1757-3
Belastbaarheid per inlegdeel	85 kg
Type	TS96
Belastbaarheid totaal	500 kg
Materiaal wiel	Massief rubber
Gewicht	76 kg
Hoogteverstelraster	130 mm
Diepte	710 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Hoogteverstelling in raster	130 mm
Producttype	Etagewagen

---

## Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor etagewagen TS9 inschroefbaar Laadvlakdiepte 700 mm	918577 700
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP5	918580 SP5