

Garant**Tafelwagen T5, Type: T56****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918530 T56
GTIN	4045197611857
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918570; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Breedte	1130 mm
---------	---------

Laadvlakbreedte	1000 mm
Diepte	609 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Gewicht	42 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Norm	EN 1757-3
Type	T56
Wiel-Ø	125 mm
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Hoogte	1020 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Producttype	Tafelwagen

Accessoires

Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP3	918580 SP3
Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor tafelwagen T5 en T7, inschroefbaar Laadvlakdiepte 600 mm	918570 600
Extra lade voor tafelwagens Type 75	918556 75