

Garant**Etagewagen TS9 met 4 laadvlakken, Type: TS98****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 130 mm. Aan de zijkant geplaatste greep met Haptoprene®-laag en slagvast polypropyleen.

2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:**EN 1757-3****Accessoires:**

Extra legbord nr. 918577. Geperforeerde wand nr. 918580.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Belastbaarheid totaal	500 kg
-----------------------	--------

Wiel-Ø	200 mm
Gewicht	91 kg
Breedte	1390 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakbreedte	1200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	95 kg
Hoogte	1835 mm
Greep	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	Massief rubber
Type	TS98
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogteverstelraster	130 mm
Diepte	810 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Hoogteverstelling in raster	130 mm
Producttype	Etagewagen

Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor etagewagen TS9 inschroefbaar Laadvlakdiepte 800 mm	918577 800
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP6	918580 SP6