


**HOLEX****Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 18,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 18,6
GTIN	2050000996429
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Zonder** kogeldrukklager.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Drukbout	M10×1×45
Voor te boren gat-Ø	11 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,25 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,75 mm
Sleutelwijdte van drukbout	17 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg11
Stempel-Ø (gat-Ø)	18,6 mm
Producttype	Ponggereedschap

---

## Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/45 mm	834040 10/45
--	--------------