

**Garant****Tafelwagen T7, Type: T76****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918540 T76
GTIN	4045197611871
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

3 Laadvlakken.

Middelste etage kan op 3 hoogtes worden vastgezet. Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Accessoires:**

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Diepte	609 mm
--------	--------

Laadvlakhoogte midden	522 mm
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Norm	EN 1757-3
Belastbaarheid laadvlak midden	80 kg
Wiel-Ø	125 mm
Breedte	1130 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Type	T76
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Hoogte	1020 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakdiepte	600 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Gewicht	58 kg
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Producttype	Tafelwagen

## Accessoires

Extra lade voor tafelwagens Type 75	918556 75
Klembord voor tafelwagen	918581
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP3	918580 SP3
Tussenlegbord voor tafelwagen T5 en T7, inschroefbaar Laadvlakdiepte 600 mm	918570 600