

**Platformwagen, Type: 2500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919800 2500
GTIN	4017976025001
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	TPE
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Norm	EN 1757-3
Type	2500
Belastbaarheid	500 kg

Hoogte	948 mm
Gewicht	23 kg
Wiel-Ø	160 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Laadvlakhoogte	228 mm
Breedte	975 mm
Diepte	509 mm
Laadvlakdiepte	500 mm
Producttype	Platformwagen