

**Garant****Tafelwagen T9, Type: T92****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918550 T92
GTIN	4045197612120
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Middelste etage als toebehoren leverbaar. Plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, navens met rollagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Accessoires:**

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Type	T92
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Wiel-Ø	125 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Hoogte	850 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Diepte	509 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Laadvlakdiepte	500 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	1040 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Norm	EN 1757-3
Gewicht	33 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Producttype	Tafelwagen

---

## Accessoires

Extra lade voor tafelwagens Type 75	918556 75
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP2	918580 SP2
Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor tafelwagen T9, inschroefbaar Laadvlakdiepte 500 mm	918575 500