

Garant**Platformwagen (duwstang) T1, Type: T12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918500 T12
GTIN	4045197612007
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, navens met rollagers.

Norm:**EN 1757-3****Kleur:**Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Type	T12
Gewicht	15 kg
Belastbaarheid	250 kg

Hoogte	900 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Norm	EN 1757-3
Breedte	860 mm
Laadvlakbreedte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	509 mm
Producttype	Platformwagen (duwstang)