

**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 5,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202307 5,5
GTIN	4045197931665
Artikelklasse	12X

Omschrijving**Uitvoering:**Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.**Opmerking:****Opvolger van nr. 202240 / 202245.****Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D _c	5,5 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schachtvorm	HB
Spiraelhoek	45 graden
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,03 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijlengte L _c	13 mm
Totale lengte L	57 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasehoek	90 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		