

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202268 7
GTIN	4045197930750
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Opmerking:

Opvolger van nr. 202080.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 16 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 27 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 6,8 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s : 8 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø D_c	7 mm
Snijlengte L_c	16 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Aantal tanden Z	3
Vrijloop-Ø D ₁	6,8 mm
Spiraelhoek	30 graden
Schacht-Ø D _s	8 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	27 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees