

Garant**Korte-boorhouder Vorm AD, SK 40, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondlooppfout $\leq 20 \mu\text{m}$.

Gezandstraald en geslepen.

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

Levering:

Inclusief **Torx®-spansleutel** met dwarsgreep, **voor hoge sluitkracht.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Type	slank
Spanbereik	1 - 16 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder