

**Korte-boorhouder Vorm A, SK 50, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Artikelklasse	32K

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.
Gebruineerd. Met balluff/RFID-chip-boring.

Levering:

Inclusief **Torx®-spansleutel** met dwarsgreep, **voor hoge sluitkracht.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 µm

Maximaal aanhaalmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Korte-boorhouder