

**TMSERROR, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Artikelklasse	32K

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien. Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

spannen van boren, verzinkboren en ruimers op freesmachines.

Levering:

Inclusief spansleutel voor Torx® met dwarsgreep, voor optimale sluitkracht.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	85 mm
Buiten-Ø D	56 mm
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Reservespansleutel	SW6
Opname	SK 50
Opnamenorm	DIN 2080
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 µm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\max}$	≤ 14 Nm

Producttype

Korte-boorhouder