

Garant**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 63, Spanbereik: 0,3-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Voor rechts- en linksom draaien.**
 - **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- Met inwendige koeling tot max. 50 bar.
Rondloopnauwkeurigheid $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Slanke constructie.**
 - **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
 - **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Technische beschrijving

Spanbereik	0,3 - 8 mm
Buiten-Ø D	35 mm
Afkoppellengte A-maat	93 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Type	slank
Opname	HSK-A 63

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder