

**Korte-boorhouder Vorm A, BT 40, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Artikelklasse	32K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

**Levering:**

Inclusief **spansleutel.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	95 mm
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder