

Garant**Korte-boorhouder, PSC 63, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Gezandstraald.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Levering:

Inclusief Torx®-spansleutel.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	93,1 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Spanbereik	1 - 16 mm
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Maximaal aanhaalmoment M _{d max}	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder