

Garant**Korte-boorhouder, VDI 30, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319715 1-16 |
| GTIN | 4045197932037 |
| Artikelklasse | 31B |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Koelvloeistoftoevoer via indexeerboring.
- Maximale koelvloeistofdruk 50 bar.
- Type GARANT met Torx®-spansleutel voor hoge sluitkracht.

Toepassing:

op NC-draaibanken en bewerkingscentra.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Spanbereik | 1 - 16 mm |
| Spansleutel | TX25 |
| Afkoppellengte l_1 | 90 mm |
| Houderbuiten- \varnothing d_1 | 50,5 mm |
| VDI-grootte | VDI 30 |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 |
| Producttype | VDI houder voor korte boren |

