

**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 63, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Artikelklasse	32K

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Slanke constructie.
- Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
- Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Technische beschrijving

Type	slank
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	104 mm
Opname	HSK-A 63
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder