

**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 100, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Artikelklasse	32K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Slanke constructie.
- Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
- Optimale spanmomenten op het gereedschap.

**Levering:**

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	110 mm
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Type	slank
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 50 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder