

**Garant****Korte-boorhouder Vorm AD, SK 40, Spanbereik: 0,3-8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 301425 0,3-8  |
| GTIN          | 4045197932051 |
| Artikelklasse | 31B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondlooppfout  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Gezandstraald en geslepen.

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

**Levering:**

Inclusief **Torx®-spansleutel** met dwarsgreep, **voor hoge sluitkracht.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 | TX25       |
| Afkoppellengte A-maat                | 70 mm      |
| Type                                 | slank      |
| Buiten-Ø D                           | 35 mm      |
| Spanbereik                           | 0,3 - 8 mm |
| Opname                               | SK 40      |
| Opnamenorm                           | ISO 7388-1 |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                                | AD                                |
| Inwendige koeling                   | ja, met max. 50 bar               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental  | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid              | ≤ 20 μm                           |
| Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm                           |
| Producttype                         | Korte-boorhouder                  |