



Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2400



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 919860 2400 |
| GTIN | 4017976024004 |
| Artikelklasse | 96F |

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------|
| Gewicht | 37 kg |
| Wiel-Ø | 160 mm |
| Laadvlakhoogte onder | 228 mm |
| Type | 2400 |
| Laadvlakdiepte | 500 mm |
| Laadvlakbreedte | 850 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Belastbaarheid laadvlak boven | 200 kg |
| Materiaal wiel | TPE |
| Maximale belastbaarheid | 500 kg |
| Diepte | 509 mm |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Hoogte | 860 mm |
| Laadvlakhoogte boven | 860 mm |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Breedte | 1047 mm |
| Norm | EN 1757-3 |
| Producttype | Tafelwagen |