



## Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2401



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919860 2401
GTIN	4017976024011
Artikelklasse	96F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

### Technische beschrijving

Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	600 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	1197 mm

Laadvlakhoogte boven	900 mm
Hoogte	900 mm
Materiaal wiel	TPE
Wiel-Ø	200 mm
Type	2401
Gewicht	44 kg
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Diepte	609 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Producttype	Tafelwagen