

**Etagewagen met 4 laadvlakken, Type: 8313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919880 8313
GTIN	4017976083131
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en navens met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	200 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte 3	1069 mm

Greep	ja
Belastbaarheid totaal	600 kg
Norm	EN 1757-3
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakhoogte 4	1469 mm
Laadvlakbreedte	1200 mm
Materiaal wiel	TPE
Gewicht	97 kg
Breedte	1369 mm
Type	8313
Laadvlakhoogte 1	269 mm
Laadvlakhoogte 2	669 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Hoogte	1800 mm
Hoogteverstelraster	100 mm
Diepte	809 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Producttype	Etagewagen