



## Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 4840



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919870 4840
GTIN	4017976348407
Artikelklasse	96F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, **oliedichte laadbakken**.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Bovenste **oliedichte laadbak** met **150 mm** hoge rand.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

#### Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

### Technische beschrijving

Type	4840
Materiaal wiel	TPE
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	1021 mm

Laadvlakhoogte onder	207 mm
Laadvlakhoogte boven	829 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Gewicht	42 kg
Wiel-Ø	160 mm
Hoogte	880 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	500 mm
Producttype	Tafelwagen