

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919860 2402
GTIN	4017976024028
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	200 mm
Laadvlaktbreedte	1000 mm
Hoogte	900 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Laadvlakhoogte boven	900 mm

Materiaal wiel	TPE
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Diepte	709 mm
Breedte	1197 mm
Type	2402
Laadvlakdiepte	700 mm
Gewicht	49 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	600 kg
Producttype	Tafelwagen