

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 4842****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919870 4842
GTIN	4017976348421
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, **oliedichte laadbakken.**

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Bovenste **oliedichte laadbak** met **150 mm** hoge rand.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Type	4842
Materiaal wiel	TPE
Gewicht	52 kg

Laadvlakbreedte	1000 mm
Laadvlakhoogte onder	248 mm
Laadvlakhoogte boven	870 mm
Wiel-Ø	200 mm
Breedte	1171 mm
Hoogte	1020 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	400 kg
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	700 mm
Producttype	Tafelwagen