

**Pons met splijstempel, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 20,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834160 20,5
GTIN	2050000995583
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Met kogeldrukklager en splijstempel** waarmee het stansafval in 3 delen wordt gesneden. Het afvalmateriaal valt hierdoor moeiteloos uit de matrijs.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,75 mm
Voor te boren gat-Ø	11 mm
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M 20×1,5
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,25 mm
Drukbout	M10×1×45
Sleutelwijdte van drukbout	17 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg13
Stempel-Ø (gat-Ø)	20,5 mm
Producttype	Ponggereedschap

---

## Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/45 mm	834040 10/45
--	--------------