

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2740****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919820 2740
GTIN	4017976027401
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.

2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Laadvlakdiepte	500 mm
Type	2740
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte boven	820 mm

Wiel-Ø	125 mm
Laadvlakhoogte onder	200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Gewicht	28 kg
Laadvlakbreedte	850 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Diepte	511 mm
Hoogte	1040 mm
Breedte	985 mm
Maximale belastbaarheid	300 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Producttype	Tafelwagen