

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2403****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919860 2403
GTIN	4017976024035
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	TPE
Laadvlakdiepte	800 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	200 mm
Gewicht	58 kg
Breedte	1397 mm

Hoogte	900 mm
Type	2403
Laadvlakhoogte boven	900 mm
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Norm	EN 1757-3
Diepte	809 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	1200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	600 kg
Producttype	Tafelwagen