

**Steekwagen, Type: TK1327****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste buisframes, kunststof **veiligheidsgrepen**. Met 2 wielen met luchtbanden, naven met rollagers en 2 vijfarmige TPE wielsterren. Veelvuldig gebruik bij slechte bodemomstandigheden in een vlak gebied en incidenteel gebruik op trappen.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte	590 mm
Gewicht	20 kg
Type	TK1327
Oplooprol-Ø	125 mm
Wiel-Ø	260 mm
Steekplaatgrootte lengte	250 mm
Belastbaarheid	200 kg

Steekplaatgrootte breedte	320 mm
Materiaal wiel	Luchtbanden, TPE wielsterren
Hoogte	1300 mm
Producttype	Steekwagen