

**Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12403****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919865 12403
GTIN	4017976124032
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	925 mm
Materiaal wiel	Elastisch rubber
Laadvlakbreedte	1200 mm
Laadvlakhoogte onder	283 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Diepte	800 mm

Norm	EN 1757-3
Belastbaarheid laadvlak boven	500 kg
Laadvlakdiepte	800 mm
Type	12403
Laadvlakhoogte boven	925 mm
Wiel-Ø	200 mm
Breedte	1410 mm
Maximale belastbaarheid	1200 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Gewicht	77 kg
Producttype	Tafelwagen