

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2742****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 919820 2742   |
| GTIN          | 4017976021300 |
| Artikelklasse | 96F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.

2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Laadvlakhoogte onder          | 200 mm    |
| Laadvlakhoogte boven          | 820 mm    |
| Norm                          | EN 1757-3 |
| Belastbaarheid laadvlak boven | 80 kg     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Maximale belastbaarheid              | 300 kg     |
| Wiel-Ø                               | 125 mm     |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter   | 2          |
| Gewicht                              | 36 kg      |
| Type                                 | 2742       |
| Diepte                               | 611 mm     |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2          |
| Materiaal wiel                       | TPE        |
| Laadvlakdiepte                       | 600 mm     |
| Laadvlakbreedte                      | 1000 mm    |
| Hoogte                               | 1040 mm    |
| Breedte                              | 1135 mm    |
| Producttype                          | Tafelwagen |