

**Tafelwagen met 3 laadbakken, Type: 4830****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919875 4830
GTIN	4017976048307
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Oliedichte laadbakken met 40 mm hoge rand, 3 laadvlakken.**

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Type	4830
Materiaal wiel	TPE
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte onder	207 mm

Breedte	1021 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Laadvlakhoogte boven	829 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Belastbaarheid laadvlak midden	200 kg
Hoogte	870 mm
Gewicht	46 kg
Wiel-Ø	160 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Laadvlakhoogte midden	519 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	500 mm
Producttype	Tafelwagen