

**Platformwagen (duwstang), Type: KF2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateau van houtvezelplaat.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Hoogte	860 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Materiaal wiel	TPE
Laadvlaktbreedte	600 mm

Gewicht	11 kg
Breedte	890 mm
Belastbaarheid	250 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Type	KF2
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	500 mm
Producttype	Platformwagen (duwstang)