

**Pons met splijstempel, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 50,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834160 50,5
GTIN	2050000995668
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager en splijstempel waarmee het stansafval in 3 delen wordt gesneden. Het afvalmateriaal valt hierdoor moeiteloos uit de matrijs.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M50×1,5
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	2 mm
Voor te boren gat-Ø	21 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	50,5 mm
Drukbout	M 20×1,5×70
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	3 mm
Sleutelwijdte van drukbout	30 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/70 mm	834040 20/70
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/70 mm	834060 20/70