

**Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12405****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919865 12405
GTIN	4017976124056
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Laadvlakbreedte	1600 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Laadvlakhoogte onder	283 mm
Breedte	1810 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	Elastisch rubber

Gewicht	100 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte	925 mm
Laadvlakhoogte boven	925 mm
Type	12405
Norm	EN 1757-3
Wiel-Ø	200 mm
Diepte	800 mm
Maximale belastbaarheid	1200 kg
Belastbaarheid laadvlak boven	500 kg
Producttype	Tafelwagen