

**Tafelwagen met 3 laadbakken, Type: 4832****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919875 4832
GTIN	4017976048321
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Oliedichte laadbakken met 40 mm hoge rand, 3 laadvlakken.**

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Type	4832
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakhoogte midden	560 mm

Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	400 kg
Belastbaarheid laadvlak midden	200 kg
Laadvlaktbreedte	1000 mm
Gewicht	61 kg
Breedte	1171 mm
Hoogte	910 mm
Laadvlakhoogte onder	248 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakhoogte boven	870 mm
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	700 mm
Diepte	700 mm
Producttype	Tafelwagen