

**Platformwagen (duwstang), Type: KF33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateau van houtvezelplaat.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Breedte	860 mm
Hoogte	875 mm
Gewicht	19 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2

Laadvlakhoogte onder	195 mm
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakhoogte boven	770 mm
Type	KF33
Wiel-Ø	125 mm
Laadvlakbreedte	600 mm
Belastbaarheid	250 kg
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	450 mm
Diepte	450 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	100 kg
Producttype	Platformwagen (duwstang)