



Gasboxwagen met 5 laadvlakken, Type: 5392



Bestelgegevens

Bestelnummer	919882 5392
GTIN	4017976013176
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekstaalconstructie met duwgreep. Korte zijden, 1 lange zijde en bovenzijde voorzien van draadgaas 40×40×4 mm, compleet gelast. Spanjoetsluiting met hendel en cilinderslot. 1 vast plateau en 4 losse plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Centraal TOTALSTOP-remsysteem op de zwenkwielen.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte 5	1482 mm
Greep	ja

Hoogte	1792 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	144 kg
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Breedte	1170 mm
Type	5392
Laadvlakbreedte	1000 mm
Laadvlakhoogte 1	292 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	TPE
Materiaal inlegdeel	Sandwichplaten met oppervlak in beukendecor
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakhoogte 4	1182 mm
Belastbaarheid totaal	750 kg
Laadvlakhoogte 2	582 mm
Laadvlakhoogte 3	882 mm
Diepte	745 mm
Laadvlakdiepte	680 mm
Hoogteverstelling in raster	100
Producttype	Bakwagen