

**Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12406****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919865 12406
GTIN	4017976124063
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Laadvlakhoogte boven	925 mm
Breedte	2210 mm
Diepte	800 mm
Wiel-Ø	200 mm
Norm	EN 1757-3
Belastbaarheid laadvlak boven	500 kg

Type	12406
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakbreedte	2000 mm
Materiaal wiel	Elastisch rubber
Hoogte	925 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Maximale belastbaarheid	1200 kg
Laadvlakhoogte onder	283 mm
Gewicht	156 kg
Producttype	Tafelwagen