



Gaaswagen met vier wanden, Type: 1550



Bestelgegevens

Bestelnummer	919877 1550
GTIN	4017976015507
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een **uitneembare** lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Type	1550
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte	228 mm
Materiaal wiel	TPE
Wiel-Ø	160 mm

Maximale belastbaarheid	500 kg
Gewicht	35 kg
Hoogte	948 mm
Breedte	1030 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	850 mm
Laadvlakdiepte	500 mm
Diepte	509 mm
Producttype	Wagen met vier wanden