

Assortiment ronde trekponsen 'metrisch' Ø 12,5 – 63,5 mm in metalen koffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	834550
GTIN	2050001002846
Artikelklasse	86C

Omschrijving

Levering:

Resp. 1 stempel en matrices (als ronde trekpons nr. 834000) voor gat-Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 Drukbout (nr. 834040 maat 16/70).

4 Kogelgelagerde bouten (nr. 834060 gr. 10/55, 16/70, 20/90 en nr. 834040 gr. 6/30 met kogeldruklager).

1 Trappenboor als nr. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 Metalen koffer, afm. 335×230×55 mm.

Technische beschrijving

Producttype	Ponggereedschap
-------------	-----------------

Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/55 mm	834060 10/55
--	--------------

Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/90 mm	834060 20/90
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834060 16/70
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 6/30 mm	834040 6/30
Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834040 16/70