



Led-acculichtpen, Type: MAGPEN3



Bestelgegevens

Bestelnummer	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. Traploos dimbaar.

Krachtige, universele led-**accu** met hoofdverlichting aan de zijkant en spotlight aan de lampkop. Met ingebouwde magneet en clip.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	MAG PEN3
Accuspanning	3,7 V
Brandduur	2 - 20 h
ATEX-zone	geen

Lichtstroom	15 - 150 lm
Gewicht	98 g
Accucapaciteit	0,75 Ah
IP-klasse	IP 20
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale lengte	174 mm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

USB-lader Type CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------