

**Materiaalstandaard, Type: 3282****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919902 3282
GTIN	4017976328201
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie met plaatstalen plateau voor opbergen van kunststof bakken en draadmanden.

Handmatige hoogterestelling in een raster van 25 mm.

4Zwenkwielen (twee met vergrendeling) met banden van thermoplastisch elastomeer.

Kantelbaar plaatstalen plateau met rand aan één zijde.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
Kanteling verstelbaar	0; 15; 30 graden
Belastbaarheid	150 kg
Type	3282
Wiel-Ø	75 mm

Laadvlakbreedte	510 mm
Laadvlakdiepte	410 mm
Hoogteverstelbereik	755 - 1105 mm
Producttype	Materiaalstandaard