



Gasboxwagen met 5 laadvlakken, Type: 5393



Bestelgegevens

Bestelnummer	919882 5393
GTIN	4017976019178
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekstaalconstructie met duwgreep. Korte zijden, 1 lange zijde en bovenzijde voorzien van draadgaas 40×40×4 mm, compleet gelast. Spanjoetsluiting met hendel en cilinderslot. 1 vast plateau en 4 losse plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Centraal TOTALSTOP-remsysteem op de zwenkwielen.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Laadvlaktbreedte	1200 mm
Belastbaarheid totaal	750 kg
Laadvlakthoogte 2	582 mm

Materiaal inlegdeel	Sandwichplaten met oppervlak in beukendecor
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Hoogte	1792 mm
Breedte	1370 mm
Laadvlakhoogte 1	292 mm
Laadvlakhoogte 5	1482 mm
Materiaal wiel	TPE
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Greep	ja
Laadvlakhoogte 3	882 mm
Norm	EN 1757-3
Gewicht	175 kg
Wiel-Ø	200 mm
Type	5393
Laadvlakhoogte 4	1182 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Diepte	845 mm
Laadvlakdiepte	780 mm
Hoogteverstelling in raster	100
Producttype	Bakwagen