

**Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2496B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Plaatstalen plateaus sluiten **vlak** aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
Gewicht	42 kg
Materiaal wiel	TPE
Maximale belastbaarheid	500 kg

Laadvlakhoogte boven	860 mm
Diepte	609 mm
Type	2496B
Hoogte	860 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Breedte	737 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte onder	228 mm
Wiel-Ø	160 mm
Producttype	Tafelwagen