

**Tafelwagen met 3 laadbakken, Type: 2750****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919840 2750
GTIN	4017976027500
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.

2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte onder	200 mm
Hoogte	1040 mm
Maximale belastbaarheid	300 kg

Laadvlakhoogte boven	820 mm
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakdiepte	500 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Laadvlakhoogte midden	510 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	985 mm
Diepte	511 mm
Type	2750
Aantal bokwiel en zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	35 kg
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Belastbaarheid laadvlak midden	80 kg
Producttype	Tafelwagen