



Gaaswagen met vier wanden, Type: 1551



Bestelgegevens

Bestelnummer	919877 1551
GTIN	4017976015514
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gaaswagen met vier gaaswanden, met een **uitneembare** lange wand. Plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Type	1551
Breedte	1180 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	40 kg
Laadvlaktbreedte	1000 mm

Hoogte	990 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Laadvlakhoogte	270 mm
Wiel-Ø	200 mm
Materiaal wiel	TPE
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakdiepte	600 mm
Diepte	609 mm
Producttype	Wagen met vier wanden